



真空控制器 VC-5000L



产品特点

真空度不合适的时候，试剂会出现暴沸、无法得到充分的回收，通过使用全自动真空控制器与旋转蒸发器连接，可以使旋转蒸发器内部得到理想的真空度，尤其针对易挥发试剂的浓缩，可得到最大最理想的回收率。减压精馏时，旋钮调控真空度，试剂逐步提取时使用，使得实验更方便、简单，也可以与真空干燥箱或者反应釜配套使用。

用途

- 主要零部件全进口，具备控制精度高、耐腐蚀。
- 大屏幕彩色液晶可显示检测和设定真空度。
- 带一键放气功能，可通过真空控制器进行惰性气体置换
- 可配套进口各种型号旋转蒸发器使用，包括瑞士步其、德国海道尔夫、德国 IKA、日本雅马拓、日本 EYELA 等)
- 3 种真空单位，随意转换 (KPA mbar mmhg)
- 可控制真空泵的开启和关闭，进行 5 段梯度程序控制
- 旋钮调控真空度，方便操作摸索沸点

技术参数

性能	压力测定范围	0~760mmhg/0~1013mbar
	压力设定范围	1~760mmhg/1~1013mbar
	控制精度	2mbar(200pa)
功能	显示项目	大屏幕液晶显示
	真空释放	一键释放真空度
	其他功能	3 种真空单位转换
构成	压力传感器	耐腐蚀半导体压力探头
	配管材质	耐酸碱
	接口口径	8mm
使用环境温度		5~45° C
外尺寸		145W*140D*200H

AGCO

上海领教科学仪器有限公司
021-5789-8665
www.shljyq.com